

230-7030 コルゲートチューブ用プライヤー



大口プライヤー



広口プライヤー



マルチプライヤー

| 品番      | 口開き (mm) | 長さ (mm) | 包装単位 (丁) |
|---------|----------|---------|----------|
| T-PR085 | 50~85    | 250     | 1        |
| T-PR115 | 60~115   | 300     | 1        |

- 材質：本体：S45C (T-PR085)、クロムバナジウム鋼 (T-PR115)  
グリップ：軟質塩化ビニール
- 特長：長：チューブグラウンドのシールナットやフェルールの締め付け及び取り外し。
- 口開き調整：3段階

| 品番      | 口開き (mm) | 長さ (mm) | 包装単位 (丁) |
|---------|----------|---------|----------|
| T-WR080 | 16~80    | 230     | 1        |

- 材質：本体：S45C  
グリップ：軟質塩化ビニール
- 特長：長：チューブグラウンドのシールナットやフェルールの締め付け及び取り外し。
- 口開き調整：4段階  
\* クランプ部に透明ナイロンチューブを被せてあり、つかむ物を傷つけません。

| 品番      | 口開き (mm)                | 長さ (mm) | 包装単位 (丁) |
|---------|-------------------------|---------|----------|
| T-MU040 | 8~40 (角型)<br>12~60 (丸型) | 230     | 1        |

- 材質：本体：クロムバナジウム鋼  
グリップ：軟質塩化ビニール
- 特長：長：チューブグラウンドのシールナットやフェルールの締め付け及び取り外し。
- 口開き調整：8段階  
\* クランプ部内側にV字形樹脂を装着してあり、ナイロングラントの対角を傷つけずつかむことが出来、外せばチューブグラントの丸シールナットもつかむことが出来る。

樹脂製

メタル製

付属品関連

コルゲート関連

技術資料